



Beispielbild

Die aktuellen  
Sicherheitsdatenblätter finden  
Sie auf unserer Homepage.

## Produktinformationsblatt

# SANIT ProDos® Silikon

## Beschreibung

- gebrauchsfertiges neutralvernetzendes Sanitärsilikon
- keine Silikonpistole notwendig
- kontrollierte Dosierung
- spezielle Formulierung für Feuchträume
- widerständig gegen Alterung
- hervorragende Witterungsbeständigkeit
- einfach in der Verarbeitung

## Produkteigenschaften

Silikon:	neutralvernetzend
Hautbildung (23°C und 50% R.V.):	10-15 Minuten
Aushärtungszeit (23°C und 50%R.V.):	2,5-3 mm/ 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	Ab +5°C bis +40°C
Temperaturbeständig(ausgehärtet):	-50°C bis +150°C
Zulässige Verformung:	25%
Shore A Härte:	11

## Anwendungsgebiete

Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen im Sanitärbereich wie z.B. an Fliesenwänden, Badewannen, Duschecken, Duschatrennungen, Waschbecken, Spülen sowie an Küchenmöbeln.

## Anwendung

Die Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und staub- und fettfrei sein. Wenn nötig Primer (Haftvermittler) auftragen.

1. Entfernen Sie die Kappe von der Düse.
2. Entfernen Sie die Kindersicherung an der Drehkappe
3. Drehen Sie die Drehkappe Richtung Maximum
4. Der Hebel stellt sich auf und durch Druck auf den Hebel fließt das Sanitärsilikon kontrolliert aus. Die Fließgeschwindigkeit kann durch drehen Richtung Maximum/Minimum angepasst werden.
5. Nach Beendigung des Vorgangs wird durch das Zurückdrehen der Drehkappe Richtung Minimum, bis zum Anschlag, das Ventil wieder geschlossen.
6. Verschlusskappe aufsetzen. Die Düse kann in dieser Position abgeschraubt und gereinigt werden.

## Mindesthaltbarkeit

- 12 Monate (bei +5°C bis +25°C)

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Farbe	Artikel-Nr.
1/12	200 ml	weiss	3232
1/12	200 ml	transparent	3233
1/12	200 ml	grau	3234