



Das SANIT Entkalkungssystem

30 Jahre
Zuverlässigkeit und Kompetenz
SANIT
1983 - 2013

Die **SANIT Entkalkungsgeräte** sind perfekt. Entwickelt von Praktikern für die Praxis! Praktisch in der Handhabung, robust für den täglichen Einsatz und einfach in der Bedienung.



Die **SANIT Wirkstoffe** sind optimal. Ganz gleich, ob es darum geht Kalkablagerungen, Kesselstein oder Rost zu entfernen, die **SANIT Wirkstoffe** sind exakt auf die jeweilige Aufgabe und die ökologischen Notwendigkeiten abgestimmt. Wenn Sie sich an die **SANIT Auswahl-tabelle** halten, sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Bei Unsicherheiten können Sie uns gerne kontaktieren.



| Produkt | Anwendungskonzentration | Mischverhältnis Produkt/Wasser | Gußeisen | Stahl | Kupfer/Kupferlegierungen (Buntmetalle, Messing) | verzinnete Werkstoffe | Zink und verzinkter Stahl | Aluminium | Edelstahl | säurefeste Emailierung | Kaffeemaschinen/ Kaffeemaschinen/ Wasserkocher |
|---|---|---|----------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|--|
| SANIT SteinLöser zur Lösung von Kalk, Stein und Rost | Zur Lösung von Kalk, Stein 10 % | Zur Lösung von Kalk, Stein 1:9 | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | Zur Lösung von Rost 50 - 100 % | Zur Lösung von Rost 1:1 bis 1:0 | ● | ● | | | | | | | |
| SANIT SteinLöser zinkfest zur Lösung von Kalk, Stein und Rost | Zur Lösung von Kalk, Stein 10 % | Zur Lösung von Kalk, Stein 1:9 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | Zur Lösung von Rost 50 - 100 % | Zur Lösung von Rost 1:1 bis 1:0 | ● | ● | | | | | | | |
| SANIT KalkLöser kochfest | Zur Lösung von Kalk, Stein 10 % | Zur Lösung von Kalk, Stein 1:9 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| SANIT KalkLöser zinkfest | Zur Lösung von Kalk, Stein 10 % | Zur Lösung von Kalk, Stein 1:9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SANIT Instant KalkLöser | Zur Lösung von Kalk, Stein 5 - 10 % | Zur Lösung von Kalk, Stein 1:100 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| SANIT CitroPlus | Zur Lösung von Kalk, Stein 30 - 50 % | Zur Lösung von Kalk, Stein 1:2 - 1:1 | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | |
| | Zur Lösung von Rost 50 - 100 % | Zur Lösung von Rost 1:1 bis 1:0 | ● | ● | | | | | | | |
| SANIT Kalk Bombe® | Zur Lösung von Kalk, Stein 33 % - 100 % | Zur Lösung von Kalk, Stein 1:3 - 1:1 | ● | ● | | | ● | ● | ● | | |
| SANIT Kalk Granate® | unverdünnt | unverdünnt | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| SANIT LF Passivierer | Zur Nachbehandlung von Metalloberflächen 5 % | Zur Nachbehandlung von Metalloberflächen 1:19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SANIT Neutralisierer | Zur Neutralisation verbrauchter Lösemittel. Vor Entsorgung pH-Wert mit Universal-Indikator-Papier prüfen. | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

● = Anwendungsvorschlag; Anmerkung: Nach der Entkalkung müssen die Systeme und Geräte mit Wasser und **SANIT Passivierer** sorgfältig gespült werden. Bitte beachten Sie auch unser technisches Merkblatt zum Thema Entkalkung.



SANIT KalkMax 500

Professionelles tragbares Entkalkungsgerät. Für die Schnellentkalkung von Boilern bis 30 Liter, für Elektro- und Gasdurchlauferhitzer, Gasthermen, Heißwasserbereiter usw. Außerdem hat er sich im Industrieinsatz zur Entkalkung von wassergekühlten Werkzeugen bestens bewährt.

Optimale Abmessungen auch für enge Räume. Auslaufsicher, da die Pumpe über ein Magnetventil verbunden ist. Keine Wellendichtringe. Hohes Fördervolumen mit 41 l/Min – daher sehr effektiv.

Handlich, robust und leistungsstark – typisch **SANIT**. 20 l Arbeitsbehälter inklusive Reduzierstück.

SANIT KalkMax 800 mit Umschaltventil

Für das stufenlose Umschalten des Ventils von Vor- auf Rücklauf, mit erhöhtem Förderdruck bis 6 m Höhe.